



**TECE**  
close to you



# ROBUST, PFLEGELEICHT, ELEGANT.

TECEsolid und TECEfilo-Solid:  
WC- und Urinalbetätigungen  
für den öffentlichen und halb-  
öffentlichen Bereich






## SOLIDE UND CHIC

TECESolid und TECEfilo-Solid sind neue Betätigungsplatten für WC und Urinal in extrem robuster Bauweise. Ihr optisches Erscheinungsbild wird durch den flachen Aufbau, die harmonisch abgerundeten Kanten und die hochwertige Edelstahloberfläche geprägt. Der attraktive Preis macht die Platte gerade für den Einsatz im Objektgeschäft interessant.


Dank ihrer optischen Qualitäten kommt sie aber auch im anspruchsvollen Privatbad gut zur Geltung.



1



2




3

- 1 TECEsolid WC-Betätigung mit Zweimengen-Spültechnik
- 2 TECEfilo-Solid Urinalelektronik
- 3 TECEsolid Urinalbetätigung manuell


**TECESolid und TECEfilo-Solid Oberflächen:**



Edelstahl gebürstet  
(optional mit Anti-Finger-print-Beschichtung)



Chrom glänzend



weiß glänzend



weiß matt

4



5



- 4 TECEsolid WC-Betätigung mit Zweimengen-Spültechnik in Edelstahl gebürstet.
- 5 TECEsolid Urinalbetätigung in Weiß glänzend



» Im öffentlichen Sanitärbereich müssen die Armaturen schon einiges aushalten können. Der ästhetische Anspruch sollte trotzdem nicht zu kurz kommen.«

### TECEsolid und TECEfilo-Solid für WC und Urinal

- Robust und langlebig – dank 2 mm starker Edelstahloberfläche
- Sehr flach – nur 6 mm vor der Wand
- In verschiedenen Oberflächen, optional mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Diebstahlschutz – verdeckt verschraubbar
- manuelle und elektronische Urinalbetätigungen



#### TECEfilo-Solid elektronische

##### Urinalbetätigungen mit Infrarotsensor:


Die Spülzeit, das Spülvolumen, eine Vor- und Hygienespülung und die wassersparende Pausenfunktion (geringere Spülmenge in Stoßzeiten) lassen sich programmieren. Dem Produkt liegt ein Programmierschlüssel bei.

##### Hygienespülung:

Automatische zeitgesteuerte Spülung, wahlweise 24, 78 oder 168 Stunden nach der letzten Benutzung.

##### Pausenfunktion/Stadionfunktion:


Wird das Urinal in kurzen Abständen von unter zwei Minuten gespült, reduziert sich die Wassermenge automatisch.



#### **TECESolid WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik**

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne und von oben. Sehr flache Edelstahl-Betätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Betätigungsplatte verdeckt verschraubbar.


Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 6 mm



#### **TECESolid Distanzrahmen**

Zur Kombination mit der TECESolid Betätigungsplatte. Zur Verwendung als Distanz-Zwischenrahmen bei zu flachen Wandaufbauten.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 4 mm



#### **TECEfilo-Solid Urinalelektronik 230 V-Netz**

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2; einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar; verdeckt verschraubbar. Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsfunktion, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

##### **Bestehend aus:**

- Magnetventil mit Schmutzfilter
- sehr flache verschraubbare Abdeckplatte mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial und Programmierschlüssel

Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 6 mm


#### **TECEfilo-Solid Urinalelektronik 7,2 V-Batterie**

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2; einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar; verdeckt verschraubbar. Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsfunktion, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

##### **Bestehend aus:**

- Magnetventil mit Schmutzfilter
- sehr flache verschraubbare Abdeckplatte mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial und Programmierschlüssel

Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 6 mm













#### **TECESolid Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche**

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1; Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN 12541); Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter; einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar; verdeckt verschraubbare Betätigungsplatte.

##### **Bestehend aus:**

- Druckspülerkartusche
- besonders flache Metallbetätigung, Aufbauhöhe 6 mm
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 6 mm

System	Ausführung	Best.-Nr.	
	<b>TECEsolid WC-Betätigung</b>		
	weiß glänzend	9240432	
	weiß matt	9240433	
	Edelstahl gebürstet	9240430	
	Edelstahl gebürstet, Anti-Fingerprint	9240434	
Chrom glänzend	9240431		
	<b>TECEfilo-Solid Urinal-Elektronik 230 V Netz</b>		
	für TECE-Urinalspülergehäuse U 2		
	weiß glänzend	9242032	
	weiß matt	9242036	
	Edelstahl gebürstet	9242030	
Edelstahl gebürstet, Anti-Fingerprint	9242037		
Chrom glänzend	9242031		
	<b>TECEfilo-Solid Urinal-Elektronik 7,2 V Batterie</b>		
	für TECE-Urinalspülergehäuse U 2		
	weiß glänzend	9242035	
	weiß matt	9242038	
	Edelstahl gebürstet	9242033	
Edelstahl gebürstet, Anti-Fingerprint	9242039		
Chrom glänzend	9242034		
	<b>TECEbox Urinal-Spülergehäuse U 2</b>	Für Nassbau	9370040
	<b>TECEprofil Urinalmodul U2</b>	Für Trockenbau mit TECE Urinalspülergehäuse U 2	9320013
	<b>TECEsolid Urinal-Betätigung inklusive Kartusche</b>		
	für TECE-Urinalspülergehäuse U 1		
	weiß glänzend	9242432	
	weiß matt	9242433	
	Edelstahl gebürstet	9242430	
Edelstahl gebürstet, Anti-Fingerprint	9242434		
Chrom glänzend	9242431		
	<b>TECEbox Urinal-Spülergehäuse U 1</b>	Für Nassbau	9370021
	<b>TECEprofil Urinalmodul U 1</b>	Für Trockenbau mit Urinalspülergehäuse U 1	9320008
	<b>TECEsolid Distanzrahmen</b>	Distanz-Zwischenrahmen	
		weiß	9240440
		grau	9240441
	<b>TECEsolid verdeckte Verschraubung</b>	Zur Diebstahlsicherung, inklusive Montagewerkzeug	9240442

Weitere Informationen unter  
[www.tece.com](http://www.tece.com)

**TECE GmbH**  
T +49 25 72 / 9 28-0  
info@tece.de  
www.tece.de

**TECE Österreich GmbH**  
T +43 22 54 / 2 07 02  
info@tece.at  
www.tece.at

**TECE Schweiz AG**  
T +41 52 / 6 72 62-20  
info@tece.ch  
www.tece.ch